

	SCHEDA DI PRODOTTO		UFFICIO TECNICO
	Demineralizzatore TRILL650 – codice 3000.1		



TRILL/650 è un apparecchio per produrre acqua pura per rabboccare le batterie. Contiene una resina a scambio ionico che permette di demineralizzare l'acqua del rubinetto: basta fissarlo al muro e collegarlo alla rete idrica per mezzo di un tubo flessibile. L'acqua della rete idrica, passando all'interno delle resine, si demineralizza ed è pronta per essere utilizzata.

Quando la resina contenuta nella cartuccia sarà diventata arancione, sarà da sostituire. La sostituzione della resina è molto semplice, sarà sufficiente sfilare la cartuccia contenente la resina esaurita e sostituirla con una nuova.

La quantità di resina contenuta nel demineralizzatore può produrre circa 600/650 litri di acqua demineralizzata.

Il demineralizzatore è consegnato pronto all'uso.

 Attenzione !	<i>L'impianto deve essere impiegato solo ed esclusivamente per filtrare l'acqua della rete idrica. Non deve essere utilizzato per depurare acque inquinate o di fine lavorazione</i>
--	---

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

L'apparecchiatura è essenzialmente costituita da:

Due colonne trasparenti montate su un supporto d'acciaio verniciato per applicazione murale

- Un rubinetto situato sulla parte superiore delle colonne per ricevere l'acqua dalla rete idrica.
- Un tubo di vipla per l'uscita dell'acqua demineralizzata.
- Resina a scambio ionico a letto misto anionica e cationica contenute in cartucce sostituibili.
- Cartuccia di resina a scambio ionico a letto misto

Pressione di alimento	Max 1 bar	
Temperatura di alimento	Min 5° C – Max 60° C	
Produzione acqua trattata	Durezza	Litri circa
	10° f	650
	20° f	550
	30° f	400
	40° f	250

CARATTERISTICHE TECNICHE



Rif.	Descrizione
T	Piastra di sostegno
K	Cartucce resina
J	Entrata acqua
E	Uscita acqua trattata

SCHEMA DEI REQUISITI DI BASE

REQUISITI E SPECIFICHE	NOTE
Peso	Kg 10
Dimensioni	mm 570 x mm 430 x 150
Portabilità (manual, cart)	Supporto murale
Acqua di alimento	Rete idrica
Entrata	10x14
Uscita	10x14
Pressione di esercizio	Max 1 bar
Ambiente operativo	Sala ricarica batterie
Specifiche delle resine	Resina a scambio ionico a letto misto
Conducibilità acqua in uscita	µS/cm 0,1
Codice resina di ricambio	Code 3000.45